

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

1928 von Himolla - Ledersofa Ausführung links mais

### Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen, Deutschland

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50  
Fax.: 035383 - 6018 17

# 1928 PROMOTION





# 1928 PROMOTION

---

## MODELLBESCHREIBUNG

Sie erhalten das Sitzmöbel PROMOTION in vielen verschiedenen Ausführungen, zahlreichen Größen und Sitzbreiten. Wahlweise als Sofa, Einzelleihe oder individuell planbare Wohnlandschaft. Die manuelle Sitztiefenverstellung ist optional kombinierbar mit einer schmalen elektrischen Beinauflage.

---


## POLSTERUNG

Verarbeitung Polsteroberfläche: leger  
Rücken: Formasoft Kaltschaum

---

## NAHTBILD

Nahtart: Zierkappnaht  
Kontrastziernaht: möglich



---

## SITZKOMFORT

Der Sitzkomfort ist in 2 Härtegraden wählbar:  
Superlastic med  
Superlastic soft

---

## BEZUGSINFORMATION

Rückenspannteil: echt  
Bezugsbesonderheiten: für Mohairstoffe nicht geeignet  
Bezugskombination: nicht möglich

---

## KIPPSCHALTER

Die elektrische Funktion erfolgt mit einem Kippschalter seitlich am Sitzfeld.

---

## METALLFUSS

Metallfuß Anthrazit  
Metallfuß Beige  
Metallfuß Edelstahloptik



---

## SICHTBARE OBERFLÄCHE

45 Balkeneiche  
58 Wildeiche  
Mögliche Beiztöne  
45 Balkeneiche (617), 58 Wildeiche (017, 617, 681)



# 1928 PROMOTION

## ACHTUNG

Bei der Var. 03 wird im Lederbezug zusätzlich eine Teilungsnahte auf der Sitzfläche benötigt.

waagrecht ausfahrbares Fußteil

Aus technischen Gründen können die Abschlusselemente nicht miteinander kombiniert werden.

🔌 Varianten sind elektrisch und optional mit Akku erhältlich.

🔧 Varianten mit entsprechenden Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

## ABMESSUNGEN

Die angegebenen Maße beziehen sich auf die niedrige Sitzhöhe. Die Höhe und die Gesamthöhe ändern sich entsprechend.

Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.

Die Breitenangabe bei Elementen mit Seitenteil erfolgt auf Basis einer leicht abgewinkelten Stellung der Seitenteile, da nur in dieser Position ein formgerechtes und optisch stimmiges Erscheinungsbild gewährleistet ist.

Durch die integrierte Sitztiefenverstellung kann die Liegefläche der Abschlussrecamiere Var. 25/26 von 125x155cm auf 125x180cm vergrößert werden.

Für die Sitztiefenverstellung wird ein Wandabstand von 14cm benötigt.

Bei den Varianten mit Sitztiefenverstellung verändert sich die Sitztiefe um 26cm.

## AKKU 0920

Der außenliegende Akku macht das Möbel kabellos. Die simple Handhabung durch eine Steckverbindung, sowie die kleine und leicht zu bedienende Lade-station sprechen für sich. Wahlweise in Silber und Anthrazit. Empfehlung: Akku Überzug in passendem Bezug.



## SITZTIEFENVERSTELLUNG

Mit der Sitztiefenverstellung lässt sich die Sitzfläche im Handumdrehen vergrößern – für besonders bequemes Sitzen und entspanntes Zurücklehnen.



## SEITENTEILVERSTELLUNG

Das Seitenteil lässt sich manuell verstellen und individuell anpassen. So können Sie die Position ganz nach Ihren persönlichen Vorlieben einstellen und zusätzlichen Komfort beim Sitzen genießen.



# 1928 PROMOTION



## KOPFSTÜTZENEMPFEHLUNG

Die verschiedenen Kopfstützen sind mit identischen Bügeln ausgestattet und können grundsätzlich in jeden Rücken gesteckt werden. Wegen der unterschiedlichen

Rückenbreiten sind jedoch nicht alle Kopfstützen für die einzelnen Varianten geeignet.

Nachstehend unsere Empfehlung für die jeweiligen Varianten:

|       |               |
|-------|---------------|
| 91/92 | 95X, 95Y, 95Z |
| 89    | 95X, 95Y      |
| 87/88 | 95X, 95Y, 95Z |
| 85/86 | 95X, 95Y      |
| 82    | 95X, 95Y, 95Z |
| 81    | 95X, 95Y      |
| 77/78 | 95X, 95Y      |
| 69/70 | 95X           |
| 67/68 | 95X, 95Y, 95Z |
| 65/66 | 95X, 95Y      |
| 62    | 95X, 95Y, 95Z |
| 61    | 95X, 95Y      |
| 29/30 | 95X, 95Y, 95Z |
| 25/26 | 95X, 95Y, 95Z |
| 21/22 | 95X, 95Y, 95Z |
| 19/20 | 95X, 95Y      |





# 1928 PROMOTION

## SOFAS MIT FUNKTION

|                      |                         |                         |                         |                         |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                      |                         |                         |                         |                         |
|                      | manuell<br>STV man.     | manuell<br>STV man.     | elektrisch<br>STV man.  | elektrisch<br>STV man.  |
|                      | B 190<br>T 101<br>SB 75 | B 220<br>T 101<br>SB 90 | B 190<br>T 101<br>SB 75 | B 220<br>T 101<br>SB 90 |
|                      | <b>61</b>               | <b>62</b>               | <b>81</b>               | <b>82</b>               |
| SH 43 / ANTHRAZIT    | K                       | K                       | R                       | R                       |
| SH 45 / ANTHRAZIT    | L                       | L                       | T                       | T                       |
| SH 43 / BEIGE        | A                       | A                       | M                       | M                       |
| SH 45 / BEIGE        | B                       | B                       | P                       | P                       |
| SH 43 / EDELSTAHOPT. | H                       | H                       | Q                       | Q                       |
| SH 45 / EDELSTAHOPT. | N                       | N                       | S                       | S                       |

## ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

|                      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|                      | elektrisch<br>STV man.  | elektrisch<br>STV man.  | manuell<br>STV man.     | manuell<br>STV man.     | elektrisch<br>STV man.  | elektrisch<br>STV man.  |
|                      | B 170<br>T 101<br>SB 75 | B 200<br>T 101<br>SB 90 | B 170<br>T 101<br>SB 75 | B 200<br>T 101<br>SB 90 | B 170<br>T 101<br>SB 75 | B 200<br>T 101<br>SB 90 |
|                      | <b>19/20</b> li/re      | <b>21/22</b> li/re      | <b>65/66</b> li/re      | <b>67/68</b> li/re      | <b>85/86</b> li/re      | <b>87/88</b> li/re      |
| SH 43 / ANTHRAZIT    | R                       | R                       | K                       | K                       | R                       | R                       |
| SH 45 / ANTHRAZIT    | T                       | T                       | L                       | L                       | T                       | T                       |
| SH 43 / BEIGE        | M                       | M                       | A                       | A                       | M                       | M                       |
| SH 45 / BEIGE        | P                       | P                       | B                       | B                       | P                       | P                       |
| SH 43 / EDELSTAHOPT. | Q                       | Q                       | H                       | H                       | Q                       | Q                       |
| SH 45 / EDELSTAHOPT. | S                       | S                       | N                       | N                       | S                       | S                       |

## ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN MIT INTEGRIERTER ECKE

|                      |                         |                        |
|----------------------|-------------------------|------------------------|
|                      |                         |                        |
|                      | manuell<br>STV man.     | manuell<br>STV man.    |
|                      | B 100<br>T 254<br>SB 90 | B 89<br>T 231<br>SB 75 |
|                      | <b>69/70</b> li/re      | <b>77/78</b> li/re     |
| SH 43 / ANTHRAZIT    | K                       | K                      |
| SH 45 / ANTHRAZIT    | L                       | L                      |
| SH 43 / BEIGE        | A                       | A                      |
| SH 45 / BEIGE        | B                       | B                      |
| SH 43 / EDELSTAHOPT. | H                       | H                      |
| SH 45 / EDELSTAHOPT. | N                       | N                      |

## ABSCHLUSSRECAMIEREN

|                      |                         |                         |                         |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                      |                         |                         |                         |
|                      | manuell<br>STV man.     | manuell<br>STV man.     | manuell<br>STV man.     |
|                      | B 128<br>T 201<br>SB 75 | B 110<br>T 201<br>SB 90 | B 110<br>T 175<br>SB 90 |
|                      | <b>25/26</b> li/re      | <b>29/30</b> li/re      | <b>91/92</b> li/re      |
| SH 43 / ANTHRAZIT    | K                       | K                       | K                       |
| SH 45 / ANTHRAZIT    | L                       | L                       | L                       |
| SH 43 / BEIGE        | A                       | A                       | A                       |
| SH 45 / BEIGE        | B                       | B                       | B                       |
| SH 43 / EDELSTAHOPT. | H                       | H                       | H                       |
| SH 45 / EDELSTAHOPT. | N                       | N                       | N                       |



# 1928 PROMOTION

## ECKELEMENTE



manuell  
STV man.

B 116  
T 116  
SB -

**89**

SH 43 / ANTHRAZIT  
SH 45 / ANTHRAZIT  
SH 43 / BEIGE  
SH 45 / BEIGE  
SH 43 / EDELSTAHOPT.  
SH 45 / EDELSTAHOPT.

K  
L  
A  
B  
H  
N

## ZWISCHENELEMENTE



B 50  
T 101  
SB -

**05**

SH 43 / ANTHRAZIT  
SH 45 / ANTHRAZIT  
SH 43 / BEIGE  
SH 45 / BEIGE  
SH 43 / EDELSTAHOPT.  
SH 45 / EDELSTAHOPT.

K  
L  
A  
B  
H  
N

B 50  
T 101  
SB -

**06**

K  
L  
A  
B  
H  
N

## HOCKER



B 115  
T 89  
SB -

**01**

SH 43 / ANTHRAZIT  
SH 45 / ANTHRAZIT  
SH 43 / BEIGE  
SH 45 / BEIGE  
SH 43 / EDELSTAHOPT.  
SH 45 / EDELSTAHOPT.

K  
L  
A  
B  
H  
N

B 121  
T 65  
SB -

**03**

K  
L  
A  
B  
H  
N

## ZUBEHÖR



B 60  
T 12  
SB -

**95**

SH -

X

B 75  
T 12  
SB -

**95**

Y

B 90  
T 12  
SB -

**95**

Z