

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

PN-IN24071 von Polinova - Ledersofa stone

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von POLINOVA polstermöbel gmbh & co. kg, Diepenauer Heide 1, 31603 Diepenau, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

Einzeltypenprogramm




Modellbeschreibung:

| | |
|-----------------|--|
| Gestell: | Hartholz und andere Holzwerkstoffe |
| Sitz: | Kaltschaum- bzw. Federkernpolsterung preisgleich wählbar ummantelt mit Polstervlies auf dauerelastischen Wellenfedern Sitztiefenverstellung für individuelle Sitztiefe / gegen Aufpreis lieferbar |
| Rücken: | hochelastische Polstergurte mit hochwertigem Kaltschaum Alle Typen sind im Rücken unecht bezogen! Rücken echt gegen Aufpreis lieferbar |
| Leder: | Modell ist nur einfarbig lieferbar |


ca. Maßangaben in cm

| | |
|----------------------------|-----|
| Höhe: | 85 |
| Tiefe: | 118 |
| Sitzhöhe: | 43 |
| Sitztiefe Standard: | 77 |
| Sitztiefe mit ST ☒: | 57 |
| Armlehne: | 25 |

Fußausführung - Höhe ca. 3,5 cm


Kunststoffgleiter
Z013-P01

2 Sitzqualitäten preisgleich


Federkern



Kaltschaum

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten. Beginnen Sie Ihre Angaben mit der davorstehend linken Type. (Bitte Stellskizze mitsenden)













Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher/geänderter Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft. Alle Maßangaben sind ca. Maße und können geringfügig abweichen. Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Technische Änderungen an unseren Produkten behalten wir uns vor. Gleiches gilt für Preisirrtümer. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Die Liegeflächen-Maße (falls Schlaffunktion im Typenplan vorhanden) sind in Kombination von einem Querschläfer mit Armlehne und Spitzecke(SE) angegeben und ändern sich geringfügig in Kombination mit anderen Typen. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.











Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen, um eventuellen Problemen vorzubeugen, den Arzt zu befragen.












Beschreibung Funktionen**Sitztiefenverstellung (ST) ★ - gegen Aufpreis**

Durch leichtes Anheben und Vorziehen des Rückenkissens gestalten Sie eine weitere Sitztiefe.
In der jeweiligen Type nur komplett und nicht individuell bestellbar.

| Nr. | Artikel | Bild | Beschreibung | Kombinationen | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|------|--|---------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | Stoff | 100 Rücken echt | 100 Rücken unecht | 120 Rücken echt | 120 Rücken unecht | 140 Rücken echt | 140 Rücken unecht | 160 Rücken echt | 160 Rücken unecht | 180 Rücken echt | 180 Rücken unecht | | | | | | |
| 1 | siehe Beschreibung | | 3L ST = 3-Sitzer mit Sitztiefenverstellung, Armlehne links; CanXFR ST = Canape X aufklappbar mit Sitztiefenverstellung, Armlehne rechts | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|---|-----|---------|---|-----|----|-----|---|-------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | Stoff | 100 Rücken echt | 100 Rücken unecht | 120 Rücken echt | 120 Rücken unecht | 140 Rücken echt | 140 Rücken unecht | 160 Rücken echt | 160 Rücken unecht | 180 Rücken echt | 180 Rücken unecht | | | | |
| Sofa / Canapé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 |  | | | | 210 | 85 | 118 | 3-Sitzer | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2,5 |  | | | | 184 | 85 | 118 | 2,5-Sitzer | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Abschlusselement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 3L |  | 5 | 3R |  | 185 | 85 | 118 | 3-Sitzer, Armlehne links oder rechts | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 2,5L |  | 7 | 2,5R |  | 159 | 85 | 118 | 2,5-Sitzer, Armlehne links oder rechts | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1,5XXL |  | 9 | 1,5XXLR |  | 133 | 85 | 118 | 1,5-Sitzer XXL, Armlehne links oder rechts | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Aho1,5 |  | 11 | 1,5AhoR |  | 135 | 85 | 118 | 1,5-Sitzer mit Anstellhocker links oder rechts | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | CanXL |  | 13 | CanXR |  | 107 | 85 | 188 | Canape X, Armlehne links oder rechts | - | | | | | | | | | | | | | | |

| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|---|-----|---------|---|-----|----|-----|--|-------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| | | | | | | | | | | Stoff | 100 Rücken echt | 100 Rücken unecht | 120 Rücken echt | 120 Rücken unecht | 140 Rücken echt | 140 Rücken unecht | 160 Rücken echt | 160 Rücken unecht | 180 Rücken echt | 180 Rücken unecht | |
| 14 | CanXFL |  | 15 | CanXFR |  | 110 | 85 | 188 | Canape X aufklappbar, Armlehne links oder rechts | - | | | | | | | | | | | |
| 16 | CanXLL |  | 17 | CanXLR |  | 133 | 85 | 188 | Canape XL, Armlehne links oder rechts | - | | | | | | | | | | | |
| Zwischenelement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 3EL |  | | | | 160 | 85 | 118 | 3-Sitzer-Zwischenelement ohne Armlehnen | - | | | | | | | | | | | |
| 19 | 2,5EL |  | | | | 134 | 85 | 118 | 2,5-Sitzer-Zwischenelement ohne Armlehnen | - | | | | | | | | | | | |
| Ecke | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | SEG |  | | | | 118 | 85 | 118 | Spitzecke groß - keine Sitztiefenverstellung möglich - | - | | | | | | | | | | | |
| Hocker | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | XL Ho |  | | | | 85 | 43 | 68 | XL-Hocker, fest gepolstert; nur mit Kaltschaum- polsterung lieferbar | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 22 | XXL Ho |  | | | | 127 | 43 | 68 | XXL-Hocker, fest gepolstert; nur mit Kaltschaum- polsterung lieferbar | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| Kissen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Kissen 40x40 |  | | | | 40 | 40 | | Kissen | - | | - | | - | | - | | - | | - | |

| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----|---------|------|----|----|---|--|-------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | Stoff | 100 Rücken echt | 100 Rücken unecht | 120 Rücken echt | 120 Rücken unecht | 140 Rücken echt | 140 Rücken unecht | 160 Rücken echt | 160 Rücken unecht | 180 Rücken echt | 180 Rücken unecht |
| 24 | Kissen 50x50 |  | | | | 50 | 50 | | Kissen | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 25 | Kissen 40x40 (Stoff) |  | | | | 40 | 40 | | Kissen | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Kissen 50x50 (Stoff) |  | | | | 50 | 50 | | Kissen | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26.1 | Kissen mit breiter Biese 52x52 |  | | | | 52 | 52 | | Kissen mit breiter Biese | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 26.2 | Kissen mit breiter Biese 62x62 |  | | | | 62 | 62 | | Kissen mit breiter Biese | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 26.3 | Kissen mit b. Biese 52x52 (St) |  | | | | 52 | 52 | | Kissen mit breiter Biese (Stoff) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26.4 | Kissen mit b. Biese 62x62 (St) |  | | | | 62 | 62 | | Kissen mit breiter Biese (Stoff) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Nierenkissen groß |  | | | | 70 | 25 | | Nierenkissen groß Empfohlen für 3-Sitzer, CanX, CanXL und 1,5er Aho | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 28 | Nierenkissen klein |  | | | | 58 | 25 | | Nierenkissen klein | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| Zubehör / Kleinteile | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Aufpreis Sitztiefenverstellung |  | | | | | | | Aufpreis je ST Sitztiefenverstellung, in der jeweiligen Type nur komplett lieferbar - nur bei ausgewählten Typen möglich (s. Piktogramm) | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 30 | Leder 4,5m ² |  | | | | | | | nur ganze Häute (ca. 4,5m2) Bitte beachten: Durch die vorhandenen Naturmerkmale können ca. 60-70% der Haut als Zuschnittfläche verwendet werden. | - | | - | | - | | - | | - | | - |